


このたびは弊社商品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。製品に関するお問い合わせは、お買い上げいただいた販売店様までお尋ねください。
組立・設置の前に必ず「安全上のご注意」及びこの「商品マニュアル」をお読みのうえ、正しくお使いください。

オプションの設置可能台数について




幅350mm以下のオプションは、
バックボードのレール1本に対し2つまで設置可能です。

幅550mm以上のオプションは、
バックボードのレール1本に対し1つのみ設置可能です。

各オプションの設定耐荷重を守ってご使用ください。

ボックスタイプ (WP-35ML/MR、WP-35UL/UR) の説明



**ボックスタイプ (WP-35ML/MR、WP-35UL/UR) は設置した際、
角度が少し上向きになります。**

扉の開閉や荷重等による負荷により
ボックスの角度が水平より下に傾くことを防止する効果があり、
開閉のしやすさ、ミラーの使用角度も考慮して設定しています。

※アルミ扉内ミラーの角度調整は、丁番調整でのみ行ってください。
ボックス本体での角度調整は事故につながる恐れがありますので、
絶対に行わないでください。

角度が少し
上向きになります